

**Garant****DNMG 150404, Típus: HB7140-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250670 HB7140-1 |
| GTIN              | 4045197928634   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

DNMG 150404 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 260 m/min

## Műszaki leírás

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Szerszámanyag                  | HM                  |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás    |
| Sarokrádiusz                   | 0,4 mm              |
| Előtolás $f$                   | 0,1 - 0,4 mm/ford,  |
| Minőség                        | HB7140-1            |
| Fő felhasználás                | M                   |
| Forgácsolási feltétel          | Enyhén megszakított |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 70 - 260 m/min            |
| Forgácstörő                                | VS                        |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 2 mm                |
| Váltólapka ISO kód                         | DNMG 150404               |
| Cserék / élek száma                        | 4                         |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |