

**Mart reszelő, lapos, párhuzamos, durva, Szár nélküli hossz: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	519110 250
GTIN	2050001696199
Árucikk kategória	56B

**Leírás****Kivitel:**

**A mart reszelőket** a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

**Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.**

**Műszaki leírás**

Szár nélküli hossz	250 mm
Keresztmetszet	26×7 mm
Finomsági fok	durva
Éltávolság kb.	3 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	durva
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, szaru, bőr stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

## Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm	519400 140
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20