

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, durva, Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519110 300
GTIN	2050001696205
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgáctörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	300 mm
Keresztmetszet	31×7 mm
Finomsági fok	durva
Éltávolság kb.	3 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	durva
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Könnyű- és lágy fémek, műanyagok, fa, szaru, bőr stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu Mg	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
CuZn	alkalmas
Műanyag, GFK	alkalmas
Fa	alkalmas

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120