

## Mart reszelő, lapos, párhuzamos, közepes, Szár nélküli hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	519120 250
GTIN	2050001696229
Árucikk kategória	56B

### Leírás

#### Kivitel:

**A mart reszelőket** a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgáctörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

**Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.**

### Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	250 mm
Keresztmetszet	26×7 mm
Finomsági fok	közepes
Éltávolság kb.	2 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	közepes
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Acél, acélöntvény, vörösréz, sárgaréz, bronz stb.
Termék fajtája	Mart reszelő

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas

## Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 140 mm	519400 140
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120