

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 7
GTIN	4045197930132
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 16 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 27 mm

Nyak Ø D₁: 6,8 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Spirálszög	30 fok
Szár	DIN 6535 HE, h6
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm
Szár Ø D _s	8 mm

Nyak $\varnothing D_1$	6,8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Száralak	HB
Fogak száma Z	2
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L_c	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	7 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Teljes hossz L	63 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró