

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202268 18
GTIN	4045197930866
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Figyelem:**A 202080 sz. utódja.**

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 32 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel: 44 mm

Nyak Ø D_1 : 17,7 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s : 18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Élhossz L_c	32 mm
Szár Ø D_s	18 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal

Vágóél $\varnothing D_c$	18 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	44 mm
Tűrés névleges \varnothing	e8
Teljes hossz L	92 mm
Nyak $\varnothing D_1$	17,7 mm
Spirálszög	30 fok
Fogak száma Z	3
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró