

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Figyelem:**A 202080 sz. utódja.**

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz L_c : 13 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel: 21 mm

Nyak Ø D_1 : 5,3 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_5 : 6 mm

Műszaki leírás

Élhossz L_c	13 mm
Fogak száma Z	3
Spirálszög	30 fok
Vágóél Ø D_c	5,5 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	21 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Teljes hossz L	57 mm
Nyak $\varnothing D_1$	5,3 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Tűrés névleges \varnothing	e8
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró