


Fenőhasáb – szilícium-karbid (zöld), háromélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 150X16M



Rendelési adatok

Rendelés száma	558615 150X16M
GTIN	4260496530702
Árucikk kategória	56Z

Leírás

Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok **éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

Keményfémhez, könnyű- és színesfémekhez, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. **Nagy keménységű** és kimondottan **önélező hatású** anyag.

Figyelem:

Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.

Műszaki leírás

Hossz	150 mm
Finomsági fok	közepes
Szélesség	16 mm
Szemcsézet	180
Festék	zöld
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		