


Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 3,8 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 3,8
GTIN	4045197929969
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 11 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 15 mm

Nyak Ø D₁: 3,6 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,025 mm
Fogak száma Z	2
Teljes hossz L	57 mm
Vágóél Ø D _c	3,8 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Nyak Ø D ₁	3,6 mm

Spirálszög	30 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L_c	11 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	15 mm
Tűrés névleges \emptyset	e8
Száralak	HB
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,1 mm
Szár $\emptyset D_s$	6 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró