


Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 13,7
GTIN	4045197930231
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 26 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 38 mm

Nyak Ø D₁: 13,5 mm

Teljes hossz L: 83 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Vágóél Ø D _c	13,7 mm
Fogak száma Z	2
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges Ø	e8
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,07 mm

Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HE, h6
Teljes hossz L	83 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Spirálszög	30 fok
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	38 mm
Nyak $\varnothing D_1$	13,5 mm
Élhossz L_c	26 mm
Szár $\varnothing D_s$	14 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró