


## Fenőhasáb – szilícium-karbid (zöld), háromélű, Hossz×szélesség (mm) finomsági fok: 100X6F



### Rendelési adatok

Rendelés száma	558615 100X6F
GTIN	4260496530214
Árucikk kategória	56Z

### Leírás

#### Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámok **éleinek sorjázásához, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formagyártásban. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához.

**Keményfémhez, könnyű- és színesfémekhez**, üveghez, kerámiához, porcelánhoz. **Nagy keménységű** és kimondottan **önélező hatású** anyag.

#### Figyelem:

**Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel kell használni.**

### Műszaki leírás

Finomsági fok	finom
Szélesség	6 mm
Hossz	100 mm
Szemcsézet	320
Festék	zöld
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Alak	háromélű
Termék fajtája	Fenőhasáb

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		