



Precíziós hornyoló reszelő, közepes Hossz 180 mm, SH 2 / DH 2, Típus: 764



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 528300 764 |
| GTIN | 613548076897 |
| Árucikk kategória | 53B |

Leírás

Kivitel:

A **svájci precíziós hornyoló reszelők** nyers darabjait speciális acélból kovácsolták, köszörülték és célgépekkel rendkívül pontos, egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látták el **65 – 66 HRC** keménységben. Az egészen a csúcs legvégéig tisztán kialakított vágat biztosítja a hornyoló reszelők minőségét. Ezeket a precíziós hornyoló reszelőket nagy alakpontosság és rendkívül hosszú élettartam mellett kimagasló reszelési teljesítmény jellemzi.

Felhasználás:

Pontos és nagyon érzékeny munkához még nagyon kemény anyagoknál is, pl. a forma- és szerszámgyártásban.

Vágatszám: 25 cm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Keresztmetszet | 9,2×3,6 mm |
| Finomsági fok | közepes |
| Svájci vágat | 2 |
| A német vágatnak felel meg | 2 |
| Vágatszám | 25 cm |
| Teljes hossz | 180 mm |
| Terméknév attribútum | SH 2 / DH 2 |
| Termék fajtája | Precíziós hornyoló reszelő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |