

Garant**GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, Ø D / Zeff: 63/4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 215126 63/4 |
| GTIN | 4045197878779 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 65 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 47 mm |
| Effektív élek száma Z_{eff} | 4 |
| Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 |
| Felfogó furat Ø | 27 mm |
| Vágóél Ø D_c | 63 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219882 (15IP; 3,0 Nm) |
| Sorozat | Power Tang |
| Váltólapkák száma | 16 |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Marási felhasználási | Sarokmarás |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| belső hűtés | igen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos | 219882 |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |