

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 16 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 27 mm

Nyak Ø D₁: 6,55 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 8 mm

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	6,75 mm
Fogak száma Z	2
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Nyak Ø D ₁	6,55 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	27 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HB
Szár	DIN 6535 HE, h6
Tűrés névleges \emptyset	e8
Teljes hossz L	63 mm
Spirálszög	30 fok
Szár $\emptyset D_s$	8 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Élhossz L_c	16 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró