

**Garant****Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307945 12
GTIN	4045197883636
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
- Keményfém szerszámokhoz.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
- Balluffchip furattal.
- Megerősített kivitel.

**Előny:****Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között**

- Megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
- Megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.

**A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében:**

- csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
- Nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.

**Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!****Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkeznie. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Különleges tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308810– 308830 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Figyelem:**

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg.

**Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat.** A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: <http://ho7.eu/anschliff>.

Befogási Ø D<sub>1</sub>: 12 mm

A-méret kinyúlási hossz: 90 mm

Külső Ø D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100: 12

## Műszaki leírás

Hozzávaló szerszám köszörülés 129100	12
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Alapszekrény	354290
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Szárköszörűlés Típus AS12	129100 AS12