

**HOLEX****Furatbeszúrókés Jobbos, hasonló, mint a DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Szár négyyszög: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	297135 10
GTIN	4045197885586
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

**Keményfém** – Acélszárak 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántkőszőrülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomkőszőrülve. Minden esztergakést éles éllel szállítunk. Az élnek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.

Gyémántkőszőrülésű forrasztható keményfém lapkával felszerelve.

**Felhasználás:**

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.

M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

**Figyelem:**

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt borkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).

**Műszaki leírás**

Max. beszúrási mélység t <sub>max</sub>	6 mm
Vágóél szélesség	3 mm
Min furat Ø-höz	25 mm
Szár négyyszög	10 mm
Teljes hossz	150 mm
Szerszámanyag	P20/K25

Termék fajtája

Esztergakés