



Görgőző szerszám EG5 univerzális, Szárbefogó típus: S25



Rendelési adatok

Rendelés száma	291500 S25
GTIN	4060491000022
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm

Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

Figyelem:

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
 - **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**
- A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

Műszaki leírás

Tekercs \emptyset	5 mm
Hegyek középeltolódása f	102,1 mm
Maximális hengerelési erő	3 kN
Szár négyszög	25×25 mm
Szárbefogó típus	S25
Kinyúlási hossz L _A	69 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám