




## Görgőző szerszám EG45-40M univerzális, Szárbefogó típus: PSC63



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291520 PSC63
GTIN	4060491000213
Árucikk kategória	29F

### Leírás

#### Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.  
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

#### Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.  
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).  
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

#### Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.  
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

#### Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 35 mm-től

#### Ajánlás:

Külső felületekhez a végén rádiusszal, egészen a sík felületig.

#### Figyelem:

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
  - **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**
- Görgőrádiusz = 2,5 mm. Megmunkálható munkadarab rádiuszok 4 mm – 12 mm.

### Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	69 mm
Tekercs Ø	40 mm
Maximális hengerelési erő	4 kN
Szárbefogó típus	PSC63
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	151 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám