



Görgőző szerszám EGI5-32AI univerzális, Szárbefogó típus: S25



Rendelési adatok

Rendelés száma	291530 S25
GTIN	4060491000244
Árucikk kategória	29F

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
Nagyon rugalmas a külső és belső használatnak köszönhetően.
Az átmérőtől független belső megmunkálás (az ajánlott tartományon belül).

Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$ felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm² szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.
Külső Ø-höz 10 mm-től és belső Ø-höz 32 mm-től.

Alkalmazható:

Külső Ø tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm
Belső Ø tartományhoz (ajánlott): 32 mm – 150 mm

Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

Figyelem:

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

Műszaki leírás

Tekeracs \emptyset	5 mm
Maximális hengerelési erő	3 kN
Legkisebb előfúrási $\emptyset D_{\min}$	32 mm
Szár négyszög	25×25 mm
Hegyek középeltolódása f	82,2 mm
Szárbefogó típus	S25
Kinyúlási hossz L_A	154 mm
Hasznos hossz L_N	100 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám