

**MIRKA****ABRALON™ tárcsa, Ø 77 mm, Szemcsézet: 500****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 567901 500    |
| GTIN              | 6416868620696 |
| Árucikk kategória | 56M           |

**Leírás****Kivitel:**

A szabadalmaztatott ABRALON™ finiselő rendszer szőtt hálóból áll, szilícium- karbid bevonattal, vékony habágyon. Az előnyök:

- **A csiszolóháló biztosítja a víz ill. levegő szabad áramlását, a csiszolási port hatékonyan eltávolítja.**
- **Nagy hatékonyság – rövidebb munkaidő és hosszú élettartam.**

**Felhasználás:**

Kontúrok, idomok fémek kézi vagy gépi **száraz ill. nedves csiszolásához a felülettel szembeni magas elvárásokkal**, egészen az előpolírozásig.

**Műszaki leírás**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Szemcsézet                    | 500                   |
| Tárcsa Ø                      | 77 mm                 |
| Sorozat                       | ABRALON™              |
| Csiszolóanyag                 | Szilíciumkarbid (SiC) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC                   |
| Csiszolóeszköz alapja         | Szőtt háló            |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %               |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Terméknév attribútum        | Ø 77 mm                  |
| Meghajtó gép                | Excenter csiszoló        |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s                   |
| Termék fajtája              | Tépőzáras csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Kőzet                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | feltételesen alkalmas |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| PU tépőzáras csiszolótányér Külső Ø 77 mm | 567885 77 |
|---|-----------|