



Elektronikus nyomaték kijelző készülék „TTT“



Rendelési adatok

Rendelés száma	654340
GTIN	5060922231284
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Robusztus poliuretán készülékház asztali vagy fali rögzítéshez.
- Nagy méretű LCD kijelző.
- A mérési eljárás közvetlen kiválasztása a piktogramos kapcsolók segítségével.
- Interfész külső jelátalakító csatlakoztatásához. A 654350 sz. jelátalakító használata esetén a mérési tartományt és a kalibrálási paramétereket automatikusan felismeri.
- Frekvenciakijelzés impulzus üzemű szerszámok és megcsúszó kuplungos csavarozók ellenőrzésekor.
- Programozható célnyomatékok, felső és alsó határértékekkel.
- Soros port nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához.
- Áramellátás: beépített akkumulátor kb. 16 óra hálózattól független vagy 230V hálózatról történő használathoz.
- TCS kalibráló szoftver (ingyen elérhető a www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download oldalon történő regisztráció után).

Beépített jelátalakító nélkül, csatlakozóval 3 külső jelátalakítóhoz.

Előny:

Rugalmas mérőrendszer, 100 000 Nm-ig bővíthető. Nagyon egyszerű kezelés.

Felhasználás:

Beállító skálával vagy kijelzővel rendelkező nyomaték-csavarhúzó és nyomatékkulcsok kalibrálásához. Skála nélküli nyomaték-csavarhúzó és nyomatékkulcsok beállításához és

kalibrálásához. Automatikus lekapcsolású **elektromos vagy sűrített levegős csavarozók** beállításához és kalibrálásához. Opcionálisan elérhető külső jelátalakítókkal 100.000 Nm-ig ellenőrizhetők a nyomatékkulcsok vagy csavarozók.

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Kijelző készülék mélysége	180 mm
Kijelző készülék szélessége	200 mm
Súly	1 kg
Kijelző készülék magassága	150 mm
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Energiaellátás	Elemes
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Interfész	RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Tartozék

RS232 PC összekötő kábel	654344
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 400 Nm	654350 400
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 2 Nm	654350 2
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 25 Nm	654350 25
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 10 Nm	654350 10
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 150 Nm	654350 150
Mért érték jeladó,„FMT“ Maximális nyomaték 1500 Nm	654350 1500

