



Mért érték jeladó „FMT“, Maximális nyomaték: 2Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654350 2
GTIN	5060922232892
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Statikus szenzorok kompletten kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
- Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	2 Nm
Négyszög befogó	1/4 coll
Méréstartomány	0,04 - 2 Nm
Hatszög befogó	1/4 coll
Kalibrálás	O4
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±0,5 %
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

SzolgáltatásokKalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor
Típushoz 400

020120 400

Tartozék

Terhelő adapter Maximális nyomaték 2 Nm

654352 2