



Jelátalakító, Maximális nyomaték: 100Nm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 654255 100 |
| GTIN | 4018754224395 |
| Árucikk kategória | 63B |

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt. A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.

Alkalmazható:

Üzemi vizsgáló készülék 654250 sz.

Figyelem:

Vizsgálókészülékek és jelátalakítók további méréstartománnyal külön rendelésre kaphatók.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Súly | 2,5 kg |
| Maximális nyomaték | 100 Nm |
| Méréstartomány | 2 - 100 Nm |
| Négyszög befogó | 3/8 coll |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Kalibrálás | O4 |

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

SzolgáltatásokMindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék /
szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm

020140 400/2

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló
készülék / szenzor Maximális nyomaték 0,1-1100/2 Nm

020150 0,1-1100/2

Tartozék

Kalibráló négyszög adapter Típus 1

654383 1