



## Jelátalakító, Maximális nyomaték: 1100Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	654255 1100
GTIN	4018754224425
Árucikk kategória	63B

### Leírás

**Kivitel:**

Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt. A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.

**Alkalmazható:**

Üzemi vizsgáló készülék 654250 sz.

**Figyelem:**

Vizsgálókészülékek és jelátalakítók további méréstartománnyal külön rendelésre kaphatók.

### Műszaki leírás

Négyszög befogó	3/4 coll
Maximális nyomaték	1100 Nm
Méréstartomány	25 - 1100 Nm
Súly	3,1 kg
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

**Szolgáltatások**

Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020150 1000/2

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm

020140 1000/2

**Tartozék**

Kalibráló négyszög adapter Típus 2

654383 2

Kalibráló négyszög adapter Típus 3

654383 3

Kalibráló négyszög adapter Típus 4

654383 4