



Mért érték jeladó „FMT”, Maximális nyomaték: 150Nm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 654350 150 |
| GTIN | 5060922233035 |
| Árucikk kategória | 66D |

Leírás

Kivitel:

- Statikus szenzorok teljesen kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
- Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|-----------------|
| Maximális nyomaték | 150 Nm |
| Méréstartomány | 7,5 - 150 Nm |
| Négyszög befogó | 3/8 coll |
| Négyszög befogó | 1/2 coll |
| Kalibrálás | O4 |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nyomaték mérési pontossága | ±0,5 % |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |

Szolgáltatások

| | |
|--|---------------|
| Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 400 | 020120 400 |
| DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 1000 | 020130 1000 |
| Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm | 020150 1000/2 |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Terhelő adapter Maximális nyomaték 150 Nm | 654352 150 |
|---|------------|