



Mért érték jeladó „FMT”, Maximális nyomaték: 400Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654350 400
GTIN	5060922233073
Árucikk kategória	66D

Leírás

Kivitel:

- Statikus szenzorok teljesen kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
- Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

Méréstartomány	20 - 400 Nm
Maximális nyomaték	400 Nm
Négyszög befogó	1/2 coll
Négyszög befogó	3/4 coll
Kalibrálás	O4
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás

Nyomaték mérési pontossága	±0,5 %
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Nyomatékvizsgáló készülék

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás, jobbNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 1000	020130 1000
Mindkét oldali DAkKS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2
Kalibrálás, jobbosNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Típushoz 400	020120 400