



## Mért érték jeladó „FMT“, Maximális nyomaték: 1500Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	654350 1500
GTIN	5060922233110
Árucikk kategória	66D

### Leírás

#### Kivitel:

- Statikus szenzorok teljesen kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
- Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

#### Tartalom:

#### UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.

A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

#### Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

### Műszaki leírás

Négyszög befogó	3/4 coll
Négyszög befogó	1 coll
Maximális nyomaték	1500 Nm
Méréstartomány	30 - 1500 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	±0,5 %

Mérési jegyzőkönyv

Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék