

Garant**Körfűrész lap, bevonat nélkül, Ø×vastagság: 100X3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Árucikk kategória	17C

Leírás

Kivitel:

Keményfém alapanyag. A fogalak és a fogak száma kifejezetten acél megmunkálásához van kialakítva. Nagyon alkalmas $< 1100 \text{ N/mm}^2$ acélhoz.

GARANT keményfémbetétes fűrészlapoka pontos mélységű fűrészvágások érdekében. Egyenlőtlen osztású fűrészlapok a nyugodt járás biztosítása érdekében. Javasoljuk a radiális bemerülést a vibráció minimalizálása és a szerszám élettartamának növelése érdekében.

Műszaki leírás

Vastagság	3 mm
Furat Ø	16 mm
Ø	100 mm
Előtolás f_z acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Maximális bemarkási mélység $a_{e \text{ max}}$	32 mm
Fogak száma Z	26

Hozzávaló adapter	179907 63; 80; 100
Felszereltség	HM
Menesztő furat Ø	4,4 mm
Menesztőfurat osztókör	25,5 mm
Menesztőfuratok száma	4
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		