


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 120-as szemcse, Kefe Ø
D1×bevonatszélesség L1: 70X10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	574440 70X10
GTIN	4017359138304
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; **szár Ø 6 mm.**

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.

Műszaki leírás

Ajánlott fordulatszám	4000 min ⁻¹
Keferész hossza H ₁	20 mm
Kefe Ø D ₁	70 mm
Szemcsézet	120
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹

Szár Ø D _s	6 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Termék fajtája	Kefekorong