

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	84 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Vágóél Ø D _c	50 mm
Interpolációs marás a _p	1,5 mm
Vágóélek száma Z	3

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,51 fok
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP