

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	30,34 mm
belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Ø D ₃	34 mm
Interpolációs marás a _p	1,5 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	84 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,51 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0