



## Tépőzáras csiszolótárcsa (CER) Hookit 775L Perforálás, Ø 125 mm, Szemcsézet: 220



### Rendelési adatok

Rendelés száma	567791 220
GTIN	30076308642700
Árucikk kategória	53M

### Leírás

#### Kivitel:

**Stabil hordozó réteggel.** A portaszító bevonat megakadályozza az eltömődést.

#### Előny:

- **Egyenletes csiszolási kép a szemcse kitűnő megtámasztásával.**
- **Továbbfejlesztett szakadásállóság életterhelés esetén.**

#### Felhasználás:

Szárazon és nedvesen használható fa-, lakk-, fém- és műanyag felületeken.

A precíziós **Cubitron™ II** csiszolószemcse előnyös nagy felületen (lemezmegmunkálás) a **gyorsabb leválasztás** és **egyenletesebb felületi finis** következtében.

### Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Szemcsézet	220
Gyártó jelölése	Hookit 775L
Sorozat	775L

Csiszolóanyag	Cubitron™ II
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Tépőzáras csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Lyukasztott PU tartótányér Külső Ø 123 mm	567990 123
---	------------