

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 30/2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	1,5 mm
Felfogó menet M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	10,34 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	4,42 fok
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516

Teljes hossz $L_{ges}$	47 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	58 mm
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0