

**Garant****Másolómaró 0° negatív, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212145 63/6
GTIN	4045197939470
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

**Figyelem:**

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	124 mm
Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>	1 fok
Vágóélek száma Z	6

Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	47,94 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Interpolációs marás $a_p$	2,5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	114 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	15 - 27 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8