

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően.

Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztás érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított optimális stabilitásának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Vágóélek száma Z	3
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	8 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	200 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP