

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₂	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Maximális fogásmélység a _{p,max}	8 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm

Felfogó menet M	M16
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP