

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215962 20/3
GTIN	4045197939982
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	28 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
$\varnothing D_2$	18,5 mm
$\varnothing D_1 h_6$	10,5 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP