

**Garant****Fémfűrész keret GARANT bimetall lappal 18 – 32 fog, progresszív****Rendelési adatok**

Rendelés száma	580400
GTIN	4045197377432
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

A **legújabb ergonomiai ismeretek** alapján kifejlesztett kézfűrész keret, fáradtságmentes munkavégzéshez, maximális fűrészelési teljesítmény mellett. **Rendkívül könnyű, nagyszilárdságú kétkomponensű keret** kellemes fogású **csúszásgátló betétekkel. A fűrészlap feszesség max. 1000 N (100 kp)** nagyon könnyen beállítható a markolatba integrált feszítő anyával. Alternatív **laprögzítés 55°-ban** az egyszikű vágásokhoz. Teljes hossz 395 mm. A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

**Tartalom:**

GARANT bimetall kézi fűrészlap 1x 582500 sz.: progresszív 18 – 32 fog / col.

Lap hossza: 300 mm

**Műszaki leírás**

Fogak / coll	18 – 32 progresszív
Teljes hossz	395 mm
Lap hossza	300 mm
Lapfeszesség max.	1000 N

Alternatív fűrészlap szög	55 fok
Termék fajtája	Fémfűrész keret

---

## Tartozék

Kézi fémfűrészlap, egyoldalas bimetall	582950
Kézi fémfűrészlap, egyoldalas Bimetall progresszív	582500