

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró ritka osztás, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	8 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	30 mm
Vágóélek száma Z	3
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Felfogó menet M	M12
Ø $D_1$ h6	12,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2