



## Görgőző szerszám EG5 univerzális, Szárbefogó típus: VDI20



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291505 VDI20
GTIN	4060491015514
Árucikk kategória	29F

### Leírás

**Kivitel:**

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.

Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

**Előny:**

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.

Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).

Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

**Felhasználás:**

Mechanikus felületnemesítéshez.

Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

**Alkalmazható:**

Ø tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm

**Tartalom:**

Két tartalék görgő a kosárba építve.

**Figyelem:**

A megmunkálandó felülethez való szerszámvetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).

- **További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.**

### Műszaki leírás

Maximális hengerelési erő	3 kN
Hegyek középeltolódása f	80 mm
Tekeracs Ø	5 mm
Szárbefogó típus	VDI20
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	121 mm
Vágásirány	Jobbos és balos
Termék fajtája	Simító szerszám