

**Garant****Nyomatékkulcs „Slipper“ skálával, Maximális nyomaték: 10Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657762 10
GTIN	4045197891624
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs, **mikrométer skálával beállítható** és automatikusan kiold. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében rögzítés a nyél végén. Integrált racsnifunkcióval.

**Mértékegységek:** Nm.

**Előny:**

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

**Felhasználás:**

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

A beállított érték  $\pm 6\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

## Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Maximális nyomaték	10 Nm
Súly	235 g
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	204 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	140 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	135 mm
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	igen
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400