

Garant**Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657766 5
GTIN	4045197891631
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus **megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.**

Egykarú nyomatékkulcs **skála nélkül.** A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.

Integrált racsnival

Előny:

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de **nem lépi túl.**

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

A beállított érték $\pm 6\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	5 Nm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Súly	190 g
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Teljes hossz L	185 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [L ₁]	134 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest” Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck” Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10