

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261346 16/07
GTIN	4045197941473
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	95 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	19,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Fejhossz L_1	36 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	A16M SVLCR/L07
Nyak szélessége L_4	14,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Középtolódás L_3	11 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200