

Forgótüskés prés, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	086790 1
GTIN	2050001940414
Árucikk kategória	08V

Leírás

Kivitel:

Stabil, üreges öntvény test speciális öntvényből, nagy talpfelülettel. Talpak felfogó furatokkal az alapon való rögzítéshez (munkapad ill. 086795 sz. állvány). Meghajtó fogaskerék és fogasléces lökőrúd kopásálló acélból a maximális igénybevételhez. Pontos munka az edzett és köszörült fogasléces lökőrúdnak, valamint a hosszú rúdvezetésnek köszönhetően. Forgatható felfekvő tárcsa négy változó méretű nyílással különböző munkadarabok elhelyezéséhez. Lökőrúd működtetés az emelőkar segítségével.

Felhasználás:

Perselyek, golyóscsapágyak, esztergátüskék, stiftok, csapok stb. be- és kipréseléséhez. Üregelési munkákhoz, valamint egyszerű vágó és stancoló szerszámok működtetéséhez.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Max. nyomóerő: 6,57 kN

Lökőrúd Ø: 36 mm

Kinyúlás a lökőrúd közepéig: 104 mm

Max. lökethossz: 200 mm

Öntvénytest magassága: 400 mm

Max. munkadarab Ø-höz: 200 mm

Műszaki leírás

Kinyúlás a lökőrúd közepéig	104 mm
Alapterület szélesség	172 mm
Alapterület mélység	277 mm
Lökőrúd Ø	36 mm
Típus	1
Max. munkadarab Ø-höz	200 mm
A felfekvő tárcsa horonyszélességei	10/15/22/30 mm
Öntvénytest magassága	400 mm
Súly	25 kg
Max. nyomóerő	6,57 kN
Max. lökethossz	200 mm
Termék fajtája	Forgótüskés prés