

Forgótüskés prés, Típus: 0



Rendelési adatok

Rendelés száma

086790 0

GTIN

Árucikk kategória

08V

Leírás

Kivitel:

Stabil, üreges öntvény test speciális öntvényből, nagy talpfelülettel. Talpak felfogó furatokkal az alapon való rögzítéshez (munkapad ill. 086795 sz. állvány). Meghajtó fogaskerék és fogasléces lökőrúd kopásálló acélból a maximális igénybevételhez. Pontos munka az edzett és köszörült fogasléces lökőrúdnak, valamint a hosszú rúdvezetésnek köszönhetően. Forgatható felfekvő tárcsa négy változó méretű nyílással különböző munkadarabok elhelyezéséhez. Lökőrúd működtetés az emelőkar segítségével.

Felhasználás:

Perselyek, golyóscsapágyak, esztergátüskék, stiftok, csapok stb. be- és kipréseléséhez. Üregelési munkákhoz, valamint egyszerű vágó és stancoló szerszámok működtetéséhez.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Műszaki leírás

A felfekvő tárcsa horonyszélességei

10/15/20/25 mm

Alapterület mélység

195 mm

Max. lökethossz

110 mm

Súly	11 kg
Alapterület szélesség	130 mm
Max. nyomóerő	5,11 kN
Öntvénytest magassága	260 mm
Lökőrúd Ø	28 mm
Kinyúlás a lökőrúd közepéig	100 mm
Max. munkadarab Ø-höz	180 mm
Típus	0
Termék fajtája	Forgótüskés prés