

Forgótüskés prés, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	086790 2
GTIN	2050001940421
Árucikk kategória	08V

Leírás

Kivitel:

Stabil, üreges öntvény test speciális öntvényből, nagy talpfelülettel. Talpak felfogó furatokkal az alapon való rögzítéshez (munkapad ill. 086795 sz. állvány). Meghajtó fogaskerék és fogasléces lökőrúd kopásálló acélból a maximális igénybevételhez. Pontos munka az edzett és köszörült fogasléces lökőrúdnak, valamint a hosszú rúdvezetésnek köszönhetően. Forgatható felfekvő tárcsa négy változó méretű nyílással különböző munkadarabok elhelyezéséhez. Lökőrúd működtetés az emelőkar segítségével.

Felhasználás:

Perselyek, golyóscsapágyak, esztergátüskék, stiftok, csapok stb. be- és kipréseléséhez. Üregelési munkákhoz, valamint egyszerű vágó és stancoló szerszámok működtetéséhez.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Max. nyomóerő: 8,1 kN

Lökőrúd Ø: 42 mm

Kinyúlás a lökőrúd közepéig: 164 mm

Max. lökethossz: 300 mm

Öntvénytest magassága: 545 mm

Max. munkadarab Ø-höz: 320 mm

Műszaki leírás

Adatlap

Típus	2
Max. munkadarab Ø-höz	320 mm
Max. lökethossz	300 mm
A felfekvő tárcsa horonyszélességei	15/25/35/50 mm
Súly	45 kg
Lökőrúd Ø	42 mm
Max. nyomóerő	8,1 kN
Alapterület mélység	358 mm
Öntvénytest magassága	545 mm
Kinyúlás a lökőrúd közepéig	164 mm
Alapterület szélesség	198 mm
Termék fajtája	Forgótüskés prés

Tartozék

Állvány forgótüskés présekhez	086795
-------------------------------	--------