

GECHTER**Kézi könyökemelő prés, Típus: 2,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Árucikk kategória	08V

Leírás**Kivitel:**

Stabil, üreges öntvény test nagy talpfelülettel. Talp 4 furattal munkapadon stb. való rögzítéshez. A prészszer szám befogó játégmentesen mozog egy prizmavezetőben és állítható a magassága. A lökethossz (nyomórúd-löklet) csavar segítségével a kívánt magasságra állítható. A felfekvő asztalon 10 mm-es T-horony található a munkadarab rögzítéséhez.

Felhasználás:

Kiütő, szegecselő, tömörítő és stancoló munkákhoz, valamint hajlításhoz, nyomatáshoz és besajtoláshoz.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Figyelem:

Levegős rásegítésű karos prések az online shopban a 086761 sz. alatt található.

Nyomóerő rövid lökethossznál: 8 kN

Lökethossz nagy: 0 - 42 mm

Kinyúlás: 90 mm

Beépítési magasság: 70 - 190 mm

Felfogó menet a nyomórúdban: 10 H 7 mm

Asztal szélessége: 150 mm

Műszaki leírás

Alapterület szélesség	150 mm
Asztal szélessége	150 mm
Beépítési magasság	70 - 190 mm
Nyomóerő rövid lökethél	8 kN
Lökethossz nagy	0 - 42 mm
Asztal mélysége	100 mm
T-hornyok DIN 650 szerint	1 db 10 méret
Felfogó menet a nyomórúdban	10 H 7 mm
Magasság kar nélkül	320 mm
Alapterület mélység	200 mm
Súly	11,5 kg
Kinyúlás	90 mm
Típus	2,5
Termék fajtája	Karos prés