

HOLEX**Nyomatékkulcs kerepes hajtószárral, Maximális nyomaték: 800Nm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657272 800 |
| GTIN | 4045197892034 |
| Árucikk kategória | 62E |

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, egykarú nyomatékkulcs, mikrométer-skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel.

Fixen beépített racsni dugókulcs fejek feltűzéséhez.

Mértékegységek: Nm, lbfft. Racsni **átdugaszolható négyszöggel** és tartócsappal, **jobbos és balos meghúzáshoz.**

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Kis és közepes sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

± 4 % a kijelzett értékből.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplátszó a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplátszóval

L_4 = a rátűző szerszám alaplátszó

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------------------|
| Maximális nyomaték | 800 Nm |
| Nyomaték mérési pontossága | ±4 % |
| Súly | 4700 g |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Csatlakozó négyszög | 3/4 coll |
| Nyomatéktartomány | 160 - 800 Nm |
| Kijelzés | analóg |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Visszajelzés | kioldó |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Teljes hossz L | 1030 mm |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Átkapcsolható leolvasás | lbfft |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 880 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020020 1000 |
| KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm | 020010 1000 |