


**Garant****XOMT060310ZZER, HB415, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha  $a_{p \max}$ : 2 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

**Műszaki leírás**

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XOMT060310ZZER
Minőség	HB415
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	2 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		