

## Furatkefe NOVOFLEX-B SiC180-as szemcse, Típus: 60



### Rendelési adatok

Rendelés száma	574495 60
GTIN	4013349528445
Árucikk kategória	57L

### Leírás

**Kivitel:**

Önközpontosító furatkefe rugalmas **szilícium-karbid golyókkal**. Teljes hossz 200 mm.

**Felhasználás:**

**Élletöréséhez, felületek végső megmunkálásához és hónolási munkákhoz. Egyenletesen finomra köszörült felületeket** hoz létre nagy érintkezési felülettel. Kézi fúrógépeken és állványos gépeken való használatra. Ajánlott fordulatszám  $350 - 700 \text{ min}^{-1}$ , 20 – 40 másodperc érintkezési idő.

**Figyelem:**

Ne szárazon, hanem a 084205 sz. csiszoló olajjal használja.

### Műszaki leírás

Kefe $\varnothing D_1$	64 mm
Munkahossz $L_3$	70 mm
Furat $\varnothing$ -höz	57,1 - 60 mm
Szár $\varnothing D_s$	7,3 mm
Sorozat	NOVOFLEX-B
Bevonat anyaga	Szilícium-karbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Szemcsézet	180
Ajánlott fordulatszám	$350 - 700 \text{ min}^{-1}$
Termék fajtája	Hengeres kefék

---

**Tartozék**

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 20 l

084205 20

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 5 l

084205 5

Nagy teljesítményű vágóolaj, ásványi olaj mentesUV 80  
Tartalom 0,25 l

084205 0,25